


Garant**eco-eftermonteringsatts, Skaftbredd b: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	317900 20
GTIN	4045197716712
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- För kylmedelstillförsel till eco-system-skärhållare och sticksvarvhållare.
- Lämplig för AXA snabbväxlingschuck nr 318100 och PARAT växlingshållare nr 316120 – 316160.
- Matningen sker via en slanganslutning på vänster eller höger sida eller baksidan.

leveransinnehåll:

Inklusive förslutningskruvar och snabbkoppling (G 1/8 tum) för snabbanslutning med ytterdiameter 6 mm. Kopplingslängd 17,4 mm.

Teknisk beskrivning

för skafthöjd H ₁	20 mm
Längd L ₂	25 mm
Totallängd L ₁	94 mm
totalhöjd H	25 mm
Skaftbredd b	20 mm
Invändig	ja
Produktslag	Stålhållare

