

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 12****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 232240 12 |
| GTIN | 4045197717726 |
| Artikelklass | 22G |

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd L_1 : 18,8 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

Spännskruvar: 232990 TX7

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|--------------|
| Diameterområde D_c | 12 - 12,5 mm |
| Skaftdiameter D_s | 20 mm |
| Effektiv längd L_1 | 18,8 mm |
| Spännskruvar | 232990 TX7 |
| Skaftlängd L_s | 50 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Utförande | 1,5×D |

| | |
|-------------|-----------------|
| Skaft | ISO 9766 |
| Invändig | ja |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX7 | 232990 TX7 |
| PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX7 | 674248 TX7 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |