

SWISS TOOLS

**Skärhållarskaft, PSC, Skaft-Ø / Ø D – A-mått: 40/40-120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	320407 40/40-120
GTIN	2050001772725
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Utförande:**

- För effektiv svarvning.
- För vänster- och högerroterande bearbetning.

**Användningsdata:**

För montering av utbytbara huvuden.

**OBS!:**

Passande utbyteshuvuden se nr 264826 – 264827.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	120 mm
Skaft-Ø	40 mm
Ø D	40 mm
fäste	PSC
Hållare norm	ISO 26623-1
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

