

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232240 18
GTIN	4045197717740
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 36 mm

Skaftdiameter D_s : 25 mm

Skaftlängd L_s : 56 mm

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	25 mm
Diameterområde D_c	18 - 24 mm
Effektiv längd L_1	36 mm
Spännskruvar	232990 TX9
Skaftlängd L_s	56 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9