

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232240 48
GTIN	4045197717771
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 97,5 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Effektiv längd L_1	97,5 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Skaftdiameter D_s	40 mm
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600