



Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 36



Beställningsdata

Ordernummer	232256 36
GTIN	4045197717825
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 36 - 47 mm

Effektiv längd L_1 : 432 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	40 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd L_1	432 mm
Diameterområde D_c	36 - 47 mm
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600