

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232256 12
GTIN	4045197717788
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylning.

**OBS!:**

Sänk matningsvärdena  $f$  med 10% och  $v_c$ -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 144 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 20 mm

Skaftlängd  $L_s$ : 50 mm

Spännskruvar: 232990 TX7

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter $D_s$	20 mm
Diameterområde $D_c$	12 - 12,5 mm
Spännskruvar	232990 TX7
Effektiv längd $L_1$	144 mm
Skaftlängd $L_s$	50 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

---

**Tillbehör**

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX7

232990 TX7

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm

211750 0,6

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7