

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 1,5×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232240 25
GTIN	4045197717757
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

Med raka spår.**OBS!:**

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 52,5 mm

Skaftdiameter D_s : 32 mm

Skaftlängd L_s : 60 mm

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	52,5 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Spännskruvar	232990 TX15
Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Skaftlängd L_s	60 mm
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D

Skaft	ISO 9766
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600