

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232270 25
GTIN	4045197717931
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mm

Effektiv längd L_1 : 300 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Effektiv längd L_1	300 mm
Spännskruvar	232990 TX15
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600