

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232256 13
GTIN	4045197717795
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 156 mm

Skaftdiameter D_s : 20 mm

Skaftlängd L_s : 50 mm

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	156 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Spännskruvar	232990 TX8
Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Skaftlängd L_s	50 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktlag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm

211750 1,3

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8

232990 TX8