



Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 48



Beställningsdata

Ordernummer	232256 48
GTIN	4045197717832
Artikelklass	22G

Beskrivning

Utförande:

Med invändig kylning. **Med raka spår.**

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mm

Effektiv längd L_1 : 576 mm

Skaftdiameter D_s : 40 mm

Skaftlängd L_s : 70 mm

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Effektiv längd L_1	576 mm
Skaftdiameter D_s	40 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Skaftlängd L_s	70 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor
maximalt vridmoment 1600 cNm

659906 1600

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20

232990 TX20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd
50 mm

659874 50

Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 1600 cNm

659957 1600