

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232270 36
GTIN	4045197717948
Artikelklass	22G

**Beskrivning****Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Sänk matningsvärdena f med 10% och  $v_c$ -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 36 - 47 mmEffektiv längd  $L_1$ : 432 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX20
Diameterområde $D_c$	36 - 47 mm
Effektiv längd $L_1$	432 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600