

**Stomme Cylinderskaft, med invändig kylning, 12×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232256 18
GTIN	4045197717801
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:**

Med invändig kylning.

OBS!:

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: ja

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mm

Effektiv längd L_1 : 288 mm

Skaftdiameter D_s : 25 mm

Skaftlängd L_s : 56 mm

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	18 - 24 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Effektiv längd L_1	288 mm
Spännskruvar	232990 TX9
Skaftlängd L_s	56 mm
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	ISO 9766
Invändig	ja

Produktslag

Vändskärsborrar

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9

674248 TX9

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9

232990 TX9

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm

211750 2,2