

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 1,5×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232257 12
GTIN	4045197717849
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 12 - 12,5 mmEffektiv längd L_1 : 18,8 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

Teknisk beskrivning

Effektiv längd L_1	18,8 mm
Spännskruvar	232990 TX7
Diameterområde D_c	12 - 12,5 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX7	232990 TX7