

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 48****Beställningsdata**

Ordernummer	232270 48
GTIN	4045197717955
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 48 - 65 mmEffektiv längd L_1 : 576 mm

morsekona MK storlek: 5

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	48 - 65 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd L_1	576 mm
morsekona MK storlek	5
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600