

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 1,5×D, Typ: 13****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 232257 13 |
| GTIN | 4045197717856 |
| Artikelklass | 22G |

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mmEffektiv längd L_1 : 26 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------|-----------------|
| Effektiv längd L_1 | 26 mm |
| Diameterområde D_c | 13 - 17,5 mm |
| Spännskruvar | 232990 TX8 |
| morsekona MK storlek | 2 |
| Antal skär Z | 2 |
| Utförande | 1,5×D |
| Skaft | Morsekona |
| Invändig | nej |
| Produktslag | Vändskärsborrar |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8 | 674248 TX8 |
| Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8 | 232990 TX8 |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |