

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 1,5×D, Typ: 18****Beställningsdata**

Ordernummer	232257 18
GTIN	4045197717863
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 18 - 24 mmEffektiv längd L_1 : 36 mm

morsekona MK storlek: 3

Spännskruvar: 232990 TX9

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	18 - 24 mm
Spännskruvar	232990 TX9
Effektiv längd L_1	36 mm
morsekona MK storlek	3
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX9	232990 TX9
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX9	674248 TX9
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2