

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 1,5×D, Typ: 25****Beställningsdata**

Ordernummer	232257 25
GTIN	4045197717870
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 25 - 35 mmEffektiv längd L_1 : 52,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX15

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	25 - 35 mm
Effektiv längd L_1	52,5 mm
Spännskruvar	232990 TX15
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX15	232990 TX15
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600