

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 1,5×D, Typ: 36****Beställningsdata**

Ordernummer	232257 36
GTIN	4045197717887
Artikelklass	22G

Beskrivning**Utförande:****Med raka spår.****OBS!:**Passande reducernuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Andra storlekar på förfrågan.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 36 - 47 mmEffektiv längd L_1 : 70,5 mm

morsekona MK storlek: 4

Spännskruvar: 232990 TX20

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	36 - 47 mm
Spännskruvar	232990 TX20
Effektiv längd L_1	70,5 mm
morsekona MK storlek	4
Antal skär Z	2
Utförande	1,5×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX20	232990 TX20
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600