

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 13****Beställningsdata**

Ordernummer	232270 13
GTIN	4045197717917
Artikelklass	22G

Beskrivning**OBS!:**

Sänk matningsvärdena f med 10% och v_c -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde D_c : 13 - 17,5 mm

Effektiv längd L_1 : 156 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX8

Teknisk beskrivning

Diameterområde D_c	13 - 17,5 mm
Effektiv längd L_1	156 mm
Spännskruvar	232990 TX8
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX8	232990 TX8
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX8	674248 TX8