

**Stomme MK-skaft, utan invändig kylning, 12×D, Typ: 12****Beställningsdata**

Ordernummer	232270 12
GTIN	4045197717900
Artikelklass	22G

**Beskrivning****OBS!:**

Sänk matningsvärdena  $f$  med 10% och  $v_c$ -värdena med 30%.

Andra storlekar på förfrågan.

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se **nr 343000-343530**.

Invändig: nej

Antal skär Z: 2

Diameterområde  $D_c$ : 12 - 12,5 mm

Effektiv längd  $L_1$ : 144 mm

morsekona MK storlek: 2

Spännskruvar: 232990 TX7

**Teknisk beskrivning**

Spännskruvar	232990 TX7
Diameterområde $D_c$	12 - 12,5 mm
Effektiv längd $L_1$	144 mm
morsekona MK storlek	2
Antal skär Z	2
Utförande	12×D
Skaft	Morsekona
Invändig	nej
Produktslag	Vändskärsborrar

---

**Tillbehör**

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx skruvsats 10 delar Drivanordning TX7	232990 TX7
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7