



Tång för fjäderbandklämmor med låsning, totallängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	719967 250
GTIN	4003773078623
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

På basis av den sänksmida polygriptången Cobra® med fininställningsmöjlighet. Med speciella käftar för fasthållning av självlåsande slangklämmor. **Käftarna kan vridas 360°**. Kemiskt svärtad tång.

Med låsning som låses upp med en hand. Möjliggör enkelt och säkert arbete med spänd klämma.

Fördel:

Kräver mindre ansträngning tack vare överlägsen utväxling. Käftöppning upp till 80 mm.

Användningsdata:

För säker greppning av självlåsande slangklämmor, standardklämmor, utrymmessnåla klämmor och trådklämmor samt fjäderbandringar.

Teknisk beskrivning

totallängd	250 mm
med broms	ja
antal spärrlägen för fininställning	19
öppningsvidd	80 mm
spännvidd	≥ 40 mm
Nominell storlek	70 mm
maximal spännsträcka	40 mm
Handtagsutförande	med plastöverdrag

Material	Kromvanadin-elektrostål, smitt och oljehärdad
Yta tätning	kemiskt gråsvärdad
Backarna kan vridas 360°	ja
Produktslag	Klämtång