

**Garant****TCMT 110208, Sort: HB725**

## Beställningsdata

Ordernummer	260984 HB725
GTIN	4045197713599
Artikelklass	21G

## Beskrivning

TCMT 110208 HB725 Sort: HB725

spån-brytare: UM

Tolerans: M

Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 4 mmMatning  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 250 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	UM
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	0,2 - 4 mm
Primäranvändning	UNI
Hörnradie	0,8 mm
Matning $f$	0,05 - 0,5 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 250 m/min
Sort	HB725

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110208
Antal byten/skär	3
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning