

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 260906 25/16  |
| GTIN         | 4045197713278 |
| Artikelklass | 21T           |

**Teknisk beskrivning**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Underläggsplatta              | 269005 7                |
| ISO-kod hållare               | STGCR/L 2525M16         |
| Skaftmått                     | 25 mm                   |
| Vändskärsstorlek              | 16 mm                   |
| Skrivsats förvändskär         | 269028 2                |
| Passande vändskär             | TC.. 16T3..             |
| Huvudängd L <sub>1</sub>      | 23 mm                   |
| Funktionsbredd L <sub>4</sub> | 32 mm                   |
| Skruv för underläggsplatta    | 269013 2                |
| totallängd L                  | 150 mm                  |
| Norm                          | DIN ISO 5610            |
| Användning                    | Höger                   |
| Invändig                      | nej                     |
| Inställningsvinkel κ          | 90 grad                 |
| Användning                    | Längdsvarvning utvändig |
| Användning                    | Plansvarvning           |

|             |               |
|-------------|---------------|
| Användning  | Plansvarvning |
| Produktslag | Skärhållare   |

## Tillbehör

|  |             |
|--|-------------|
| Skruvsats förvändskär Typ 18   | 269028 18   |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15                              | 674248 TX15 |
| Underläggsplatta Typ 7   | 269005 7    |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500  |