

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260906 20/16
GTIN	4045197713261
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	25 mm
Huvudängd L ₁	22 mm
Skaftmått	20 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 7
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 2020K16
Passande vändskär	TC.. 16T3..
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvåndskär Typ 18	269028 18
Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500