

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 20/11
GTIN	4045197713629
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	VC.. 1103..
Huvudängd L ₁	50 mm
ISO-kod hållare	A20Q SVVCR/L11
Skruvsats förvändskär	269028 22
Halsbredd L ₄	13,9 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	25 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Mittförskjutning L ₃	14 mm
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L ₂	19 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	9,5 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 22	269028 22
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500