

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261352 25/16
GTIN	4045197713636
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L_1	62,5 mm
Halsbredd L_4	19,5 mm
ISO-kod hållare	A25R SVVCR/L16
Passande vändskär	VC.. 1604..
Skruvsats för vändskär	269028 8
Vändskärsstorlek	16 mm
Mittförskjutning L_3	20 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	34 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L_2	23 mm
Inställningsvinkel κ	72,5 grad
Effektivt djup T	13 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja

Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500