

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260907 20/16
GTIN	4045197713292
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	22 mm
Skaftmått	20 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 2020K16
Skruvsats för vändskär	269028 2
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 7
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 18

269028 18

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 7

269005 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500