

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/16mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260907 25/16
GTIN	4045197713605
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	STGCR/L 2525M16
Huvudängd L ₁	23 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skrivsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Underläggsplatta	269005 7
Funktionsbredd L ₄	32 mm
Skaftmått	25 mm
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Underläggsplatta Typ 7

269005 7

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Skruvsats förvändskär Typ 18

269028 18

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500