

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260906 16/16
GTIN	4045197713254
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Funktionsbredd L ₄	20 mm
ISO-kod hållare	STGCR/L 1616H16
Huvudängd L ₁	22 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Skruvsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	16 mm
Skaftmått	16 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Underläggsplatta	269005 7
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Längdsvärning utvändig
Användning	Plansvärning

Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvåndskär Typ 18	269028 18
Underläggsplatta Typ 7	269005 7
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500