

**Digital vinkelmätare, skänkellängd: 300mm****Beställningsdata**

Ordernummer	453430 300
GTIN	4045197713889
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

För enkel mätning och överföring av vinklar på arbetsstycken. Lättavläst LCD-display. Siffervärdet kan roteras 180°. Nollställning i godtyckligt läge. Över- och underkant med 1 mm gradering.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,05 grad
felgräns	± 0,3 grad
skänkellängd	300 mm
mätområde	360 grad
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	digital

Produktslag

Vinkelmätare

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032