

HOLEX**Dörrskåp med dörrar helt av plåt, höjd: 1000mm****Beställningsdata**

Ordernummer	949521 1000
GTIN	4062406082024
Artikelklass	92S

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkta dörrar. DOM-vridhandtag med **stiftcylinderlås**. Hyllplanet kan justeras i 15 mm raster.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035. Dörrar antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagda**, ingen speciallackering möjlig.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

effektiv höjd	830 mm
antal hyllor	1
Skåpfronter	dörr helt av plåt
vikt	32 kg
höjd	1000 mm
Djup	400 mm

Bredd	930 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall)	70 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	450 kg
Dörröppningsvinkel	125 grad
Höjdställning i raster	15 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Pärmskåp

Tillbehör

Extra hylla Typ 935	949524 935
Hyllplansbalksats för slagdörrskåp20 delar	959011