

HOLEX**Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer

949604 2

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning**Utförande:**

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i den bakre skåpbotten svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

för hänglås	ja
Speciallack tillgänglig	nej
antal hyllplan fast	1
effektiv bredd per sektion	220 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Djup	500 mm
Hyllplanets djup	465 mm
antal sektioner	2
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
effektivt djup per sektion	465 mm
antal klädstänger	1
Bredd	610 mm
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
höjd	1800 mm
vikt	43 kg
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
Norm	DIN 4547
Underrede utförande	Plastfötter
Snedtak	nej
Skåpfronter	dörr helt av plåt
Namnskylt	nej
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Skoskål av plast Typ 1	949761 1