



Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4



Beställningsdata

Ordernummer

949604 4

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Ventilationskoncept: Luftinloppet i den bakre skåpbotten svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Djup	500 mm
vikt	77 kg
Snedtak	nej
Norm	DIN 4547
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
Speciallack tillgänglig	nej
Bredd	1190 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
höjd	1800 mm
Underrede utförande	Plastfötter
för hänglås	ja
effektivt djup per sektion	465 mm
Lås utförande	Säkerhetslåslinka
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
Hyllplan bredd	220 mm
antal klädstänger	1
antal sektioner	4
Ventilationsöppningar dörr	ja
effektiv bredd per sektion	220 mm
antal hyllplan fast	1
Hyllplanets djup	465 mm
Namnskylt	nej
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Precisionscylinderlås med hög byggeolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1