



## Klädskåp med plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 3



### Beställningsdata

Ordernummer

949604 3

GTIN

Artikelklass

92S

### Beskrivning

**Utförande:**

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

**Ventilationskoncept:** Luftinloppet i den bakre skåpbotten svarar för att sektionen ventileras och torkas ut ordentligt. Lufttillförseln i sockelskåp sker via öppningar ovanför den indragna sockeln.

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

vikt	64 kg
antal sektioner	3
höjd	1800 mm
Bredd	900 mm
Underrede utförande	Plastfötter
Speciallack tillgänglig	nej
Namnskylt	nej
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
effektivt djup per sektion	465 mm
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
antal klädstänger	1
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
för hänglås	ja
antal hyllplan fast	1
Norm	DIN 4547
Djup	500 mm
Hyllplanets djup	465 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
Snedtak	nej
Hyllplan bredd	220 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm
effektiv höjd per klädsektion	1270 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

**Tillbehör**

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Spegel Typ 1	949770 1