



Klädskåp med snedtak, plastfötter och DOM cylinderlås, antal sektioner: 2



Beställningsdata

Ordernummer	949622 2
GTIN	
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Speciallack tillgänglig	nej
effektivt djup per sektion	465 mm

effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
antal klädstänger	1
Djup	500 mm
Skåpfronter	dörr helt av plåt
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
vikt	49 kg
Underrede utförande	Plastfötter
Hyllplan bredd	220 mm
Lås utförande	Cylinderlås
effektiv bredd per sektion	220 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
Hyllplanets djup	465 mm
Norm	DIN 4547
passar till integralhjälm	ja
Bredd	610 mm
höjd fram	1800 mm
höjd bak	2000 mm
Snedtak	ja
antal hyllplan fast	1
antal sektioner	2
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscyliner
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10

949775 10

Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Spegel Typ 1	949770 1
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1