



Klädskåp med snedtak, sockel och DOM cylinderlås, antal sektioner: 2



Beställningsdata

| | |
|--------------|----------|
| Ordernummer | 949620 2 |
| GTIN | |
| Artikelklass | 92S |

Beskrivning

Utförande:

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------|
| vikt | 49 kg |
| passar till integralhjälms | ja |

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Speciallack tillgänglig | nej |
| Djup | 500 mm |
| höjd bak | 2000 mm |
| Lås utförande | Cylinderlås |
| effektiv bredd per sektion | 220 mm |
| Snedtak | ja |
| Hyllplan bredd | 220 mm |
| effektiv höjd per klädsektion | 1260 mm |
| Hyllplanets djup | 465 mm |
| Norm | DIN 4547 |
| antal hyllplan fast | 1 |
| Bredd | 610 mm |
| effektiv höjd med snedtak per hatthylla | 360 - 530 mm |
| Underrede utförande | Socklar |
| antal sektioner | 2 |
| antal klädstänger | 1 |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| effektivt djup per sektion | 465 mm |
| höjd fram | 1800 mm |
| Ventilationsöppningar dörr | ja |
| Materialtjocklek | 0,8 mm |
| Dörröppningsvinkel | 110 grad |
| Cylinderlås | modulär låscyliner |
| Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 |
| Produktslag | Klädskåp |

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1

949775 1

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Skoskål av plast Typ 1 | 949761 1 |
| Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10 | 949775 10 |
| Spegel Typ 1 | 949770 1 |
| Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm | 949760 300 |