

**HOLEX****Klädskåp med snedtak, sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 2****Beställningsdata**

Ordernummer

949621 2

GTIN

Artikelklass

92S

**Beskrivning****Utförande:**

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

**Norm:****DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

**OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

**Teknisk beskrivning**

effektivt djup per sektion

465 mm

Skåpfronter

dörr helt av plåt

höjd bak	2000 mm
Hyllplan bredd	220 mm
för hänglås	ja
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
antal hyllplan fast	1
Speciallack tillgänglig	nej
vikt	49 kg
Snedtak	ja
effektiv bredd per sektion	220 mm
Underrede utförande	Socklar
passar till integralhjälm	ja
Hyllplanets djup	465 mm
antal klädstänger	1
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
höjd fram	1800 mm
Bredd	610 mm
antal sektioner	2
Ventilationsöppningar dörr	ja
Djup	500 mm
Norm	DIN 4547
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

---

## Tillbehör

---

Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Spegel Typ 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10