


HOLEX**Klädskåp med snedtak, plastfötter och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4****Beställningsdata**

Ordernummer

949623 4

GTIN

Artikelklass

92S

Beskrivning**Utförande:**

Stommen har ett snedtak som förhindrar att föremål ligger kvar där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har 3 skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och instansad etikethållare. Du kan välja mellan sockel och plastfötter. Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

Norm:**DIN 4547****Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 **pulverbelagda**. Levereras inte i speciallackeringar.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Teknisk beskrivning

Snedtak

ja

för hänglås

ja

effektivt djup per sektion	465 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Bredd	1190 mm
Ventilationsöppningar dörr	ja
höjd fram	1800 mm
antal hyllplan fast	1
antal klädstänger	1
Underrede utförande	Plastfötter
Djup	500 mm
Norm	DIN 4547
Skåpfronter	dörr helt av plåt
passar till integralhjälm	ja
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
Hyllplanets djup	465 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
höjd bak	2000 mm
Speciallack tillgänglig	nej
för hänglås med bygeldiameter upp till	6 mm
Lås utförande	Säkerhetslåsklinka
vikt	83 kg
antal sektioner	4
effektiv bredd per sektion	220 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Precisionscylinderlås med hög bygelolika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40
Spegel Typ 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1