



Klädskåp med sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 4



Beställningsdata

Ordernummer	949624 4
GTIN	4062406082307
Artikelklass	92S

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt

Utförande:

Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Sittlameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovansida, klarlackerad.

Med högvärdigt cylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Ingen speciallackering möjlig.

OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

höjd: 2090 mm

Bredd: 1190 mm

Djup: 500 mm

effektiv bredd per sektion: 230 mm

effektivt djup per sektion: 465 mm

effektiv höjd per klädsektion: 1260 mm

Teknisk beskrivning

effektivt djup per sektion	465 mm
höjd sittbänk	420 mm
Bredd	1190 mm
antal sektioner	4
höjd	2090 mm
Hyllplan bredd	220 mm
effektiv bredd per sektion	230 mm
effektiv höjd per hatthylla	345 mm
vikt	80 kg
Djup	500 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
djup sittbänk	315 mm
Hyllplanets djup	465 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

Tillbehör

Spegel SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Skoskål av plast Delar 1	949761 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300