



## Klädskåp med snedtak, sittbänk och DOM cylinderlås, antal sektioner: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	949640 4
GTIN	
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Stommen har snedtak som förhindrar att föremål blir liggande där. Sektionsbredd 300 mm med fastsvetsad hatthylla. Klädstången har tre skjutbara krokar. Dörr med rutmönstrad ventilationsperforering och stansad etikethållare. Bänkens lameller som standard av bok, profil ca 60x35 mm, hyvlad runt om, rundad ovsida, klarlackerad.

Med högvärdigt cylinderlås.

#### Norm:

#### DIN 4547

#### Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, sittbänk liknande antracitgrå,

**pulverbelagda.** Inga speciallackeringar möjliga.

#### OBS!:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

### Teknisk beskrivning

höjd fram	2090 mm
effektiv bredd per sektion	220 mm

vikt	102 kg
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
Hyllplanets djup	465 mm
Djup	500 mm
Bredd	1190 mm
höjd sittbänk	420 mm
höjd bak	2290 mm
Hyllplan bredd	220 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
bredd sittbänk	1190 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
djup sittbänk	315 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

## Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Skoskål av plast Typ 1	949761 1
Spegel Typ 1	949770 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300