



## Klädskåp med snedtak för svart-vit-separation med sockel och säkerhetslåsklinka, antal sektioner: 4



### Beställningsdata

Ordernummer	949712 4
GTIN	4062406082512
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### **OBS: Färgval möjligt**

#### **Utförande:**

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Garderobsskåpets utförande enligt beskrivningen under nr 949620.

Med låsklinka, låsbar med hänglås upp till dim. 40 (ingår inte i leveransen).

#### **Norm:**

#### **DIN 4547**

#### **Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**. Inga speciallackeringar möjliga.

#### **OBS!:**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

höjd fram: 1800 mm

höjd bak: 2000 mm

Bredd: 1190 mm

Djup: 500 mm  
 effektiv bredd per sektion: 2 × 240 mm  
 effektivt djup per sektion: 465 mm

## Teknisk beskrivning

vikt	83 kg
Hyllplanets djup	465 mm
Djup	500 mm
höjd fram	1800 mm
effektiv höjd per klädsektion	1260 mm
effektiv höjd med snedtak per hatthylla	360 - 530 mm
höjd bak	2000 mm
effektiv bredd per sektion	2 × 240 mm
Hyllplan bredd	220 mm
Bredd	1190 mm
effektivt djup per sektion	465 mm
Materialtjocklek	0,8 mm
Dörröppningsvinkel	110 grad
Färgval	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Produktslag	Klädskåp

## Tillbehör

Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 1	949775 1
Hänglås förzinkat olika låsegenskaper Typ 40	085822 40
Extra skohylla Sektionsbredd 300 mm	949760 300
Skoskål av plast Delar 1	949761 1
Klädhängare SK-grundhållare / reducerings-stycke 10	949775 10
Precisionscylinderlås med hög bygel olika låsegenskaper Höljes-Ø 40 mm	085875 40

Spegel SK-grundhållare / reducerings-stycke 1

949770 1