



## Sittbänk, fristående Bok, Typ: 1000



### Beställningsdata

Ordernummer	949810 1000
GTIN	4062406082628
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdotjämnning (10 mm).

Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlistor, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

#### Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

### Teknisk beskrivning

Material sittribbor	avrundade hårdträlistor bok, klarlackerade
Sittribbor i profil	60×30 mm
Djup	353 mm
Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
antal fötter	4
Bredd	1000 mm
höjd	450 mm
vikt	10,4 kg
Speciallack tillgänglig	nej

Nivåutjämning möjlig upp till	10 mm
Produktslag	Sittbänk