



## Sittbänk, fristående Bok, Typ: 1500



### Beställningsdata

Ordernummer	949810 1500
GTIN	4062406082635
Artikelklass	92S

### Beskrivning

#### Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdetjämning (10 mm).

Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlistor, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

#### Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

### Teknisk beskrivning

Material sittribbor	avrundade hårdträlistor bok, klarlackade
antal fötter	4
höjd	450 mm
Bredd	1500 mm
Speciallack tillgänglig	nej
Djup	353 mm
Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
Nivåutjämning möjlig upp till	10 mm
vikt	13,7 kg
Sittribbor i profil	60×30 mm

Produktlag

Sittbänk