



Sittbänk, fristående Bok, Typ: 1960



Beställningsdata

Ordernummer	949810 1960
GTIN	4062406082642
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdtjämnning (10 mm).

Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlistor, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

Teknisk beskrivning

vikt	19,2 kg
Material sittribbor	avrundade hårdträlistor bok, klarlackade
Bredd	2000 mm
Nivåutjämnning möjlig upp till	10 mm
antal fötter	6
Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
höjd	450 mm
Speciallack tillgänglig	nej
Sittribbor i profil	60×30 mm
Djup	353 mm

Produktlag

Sittbänk