



Sittbänk med skogaller, fristående Bok, Typ: 1000



Beställningsdata

Ordernummer	949820 1000
GTIN	4062406082680
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdotjämnning (10 mm). Skogaller med 5 tvärstag av fyrkantrör. Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlistor, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

Teknisk beskrivning

Nivåutjämnning möjlig upp till	10 mm
Bredd	1000 mm
vikt	11,5 kg
Material sittribbor	avrundade hårdträlistor bok, klarlackade
Sittribbor i profil	60×30 mm
Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
antal fötter	4
Djup	353 mm
Speciallack tillgänglig	nej

höjd	450 mm
Produktslag	Sittbänk