



Sittbänk med skogaller, fristående Bok, Typ: 1500



Beställningsdata

Ordernummer	949820 1500
GTIN	4062406082697
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdotjämnning (10 mm). Skogaller med 5 tvärstag av fyrkantrör. Sittbrädor av allsidigt hyvlade och rundade lövträlistor, klarlackerade. Med naturlig färgvariation.

Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

Teknisk beskrivning

höjd	450 mm
vikt	15 kg
Speciallack tillgänglig	nej
Nivåutjämnning möjlig upp till	10 mm
antal fötter	4
Material sittribbor	avrundade hårdträlistor bok, klarlackade
Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
Djup	353 mm
Sittribbor i profil	60×30 mm
Bredd	1500 mm

Produktlag

Sittbänk