



Sittbänk med skogaller, fristående Plast, Typ: 1500



Beställningsdata

Ordernummer	949821 1500
GTIN	4062406082727
Artikelklass	92S

Beskrivning

Utförande:

Stabil konstruktion av fyrkantrör 30×30 mm. Bekväma sittribbor med profil 60×30 mm. Med justerbara glidknappar för enkel höjdotjämnning (10 mm). Skogaller med 5 tvärstag av fyrkantrör. Sittribbor av ljusgrå plast med stålkärna.

Lackering:

Stålstativ med gråsvart beläggning. Inga specialmålningar möjliga.

Teknisk beskrivning

Material fot	Fyrkantrörkonstruktion
Speziallack tillgänglig	nej
Material sittribbor	Plast med stålkärna
antal fötter	4
höjd	450 mm
Bredd	1500 mm
Sittribbor i profil	60×30 mm
vikt	15 kg
Djup	353 mm
Produktslag	Sittbänk

