



## Minikapskiva, 1,1 mm SG EXTRA TUNN, skiv-Ø: 50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	563411 50
GTIN	4007220165669
Artikelklass	55T

### Beskrivning

#### Utförande:

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
- Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
- Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).

**Minikapskiva** speciellt avsedd för arbeten i trånga utrymmen med tryckluft- eller eldrivna rakslipmaskiner. Används med hylsdorn nr 563415.

#### Specifikation:

**A60P-SG STEELOX.**

#### OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

### Teknisk beskrivning

maximalt varvtal:	30500 min <sup>-1</sup>
Form	41
skivbredd	1,1 mm
Formbeskrivning	rak
hål-Ø	6 mm
Specifikation	A60P-SG
skiv-Ø	50 mm
för materialjocklek	3,3 - 5,5 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Rakslip
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		

Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig
Uni	mindre lämplig
torrt	lämplig

---

## Tillbehör

Hylsdorn för minikapskivor Passar till hål-Ø 6 mm	563415 6
---	----------