



Hylsnyckelsortiment 1/4; 1/2 tum-fyrkant 38 delar, Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	630016 6
GTIN	4018754260638
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt **DIN 3122/3123**, **hylsor** enligt **DIN 3124**. In-/utvändiga fyrkanter enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar / muttrar med gänga M2 – M20.

För insexskruvar med gänga M4 – M18.

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

leveransinnehåll:

1/4 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 9 st. nr 631000 strl 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

1/2 tum hylsnyckelhylsor sexkant: 10 st nr 64220013 strl. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30

1/4 tum skruvdragarhylsor sexkant: vardera 3 st nr 631700 strl. 3; 4; 5

1/2 tum skruvdragarhylsor sexkant: 5 st. nr 643200 strl 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tum T-handtag: 1 st nr 633000 storlek 116

1/2 tum T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300

1/4 tum instickshandtag: 1 st nr 632800 storlek 150

1/4 tum förlängningar: 2 st. nr 632400 strl. 50; 150

1/2 tum förlängningar: 2 st. nr 641000 strl. 130; 255

Kardanknut 1/4 tum: 1 st nr 633500 storlek 1/4

Kardanknut 1/2 tum: 1 st nr 641600 storlek 1/2

1/4 tum spärrnyckel: 1 st nr 632000 storlek 1/4

1/2 tum spärrnyckel: 1 st nr 640100 storlek 1/2

Förvaring i: ABS-plastlåda

Teknisk beskrivning

Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	3-14 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
fyrkantsfäste	1/4 tum
Nyckelviddsområde 6-kants hylsnyckel	4-30 mm
Drivprofil	6-kant-hylsnycklar
Drivprofil	Sexkantnyckel
Antal delar	38
förpackning	ABS-plastlåda
Längd	454 mm
Bredd	253 mm
höjd	64 mm
Produktslag	hylsnyckel

Tillbehör

Förlängare, 1/2 tum totallängd 255 mm	641000 255
T-handtag, 1/4 tum totallängd mm	633000
Instickshandtag 1/4 tum totallängd mm	632800
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 5 mm	631700 5
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 21 mm	642200 21
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5,5 mm	631000 5,5
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 4 mm	631000 4
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 24 mm	642200 24
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 18 mm	642200 18
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 27 mm	642200 27
Förlängare, 1/2 tum totallängd 130 mm	641000 130
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tumLång sexkant 4 mm	631700 4

Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 6 mm	643200 6
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 8 mm	643200 8
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 19 mm	642200 19
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 10 mm	631000 10
Förlängare, 1/4 tum totallängd 150 mm	632400 150
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 11 mm	631000 11
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 16 mm	642200 16
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 30 mm	642200 30
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 12 mm	643200 12
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 22 mm	642200 22
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 14 mm	643200 14
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 9 mm	631000 9
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 6 mm	631000 6
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 13 mm	642200 13
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 5 mm	631000 5
Sexkantskruvdragarhylsa 1/2 tum sexkant 10 mm	643200 10
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 7 mm	631000 7
Förlängare, 1/4 tum totallängd 50 mm	632400 50
Sexkantshylsa 1/2 tum nyckelvidd 17 mm	642200 17
Sexkantinsats 1/4 tum nyckelvidd 8 mm	631000 8
Sexkantskruvdragarhylsa 1/4 tum Lång sexkant 3 mm	631700 3
T-handtag, 1/4 tum totallängd 116 mm	633000 116
Spärrskaft, omställbart, 1/2 tum Typ 1/2	640100 1/2
Kardanknut, 1/4 tum Typ 1/4	633500 1/4
Spärrskaft, omställbart, 1/4 tum Typ 1/4	632000 1/4
Kardanknut, 1/2 tum Typ 1/2	641600 1/2
Instickshandtag 1/4 tum totallängd 150 mm	632800 150
T-handtag, 1/2 tum totallängd 300 mm	641300 300